




GS30009016



Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²
---	---------------------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Höhe	50 mm
------	-------

Breite	180 mm
--------	--------

Tiefe	61 mm
-------	-------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
-------	--------------

RAL Nummer	9016
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

Konnektivität.

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Vorbestückt mit	3x Schukosteckdosen
-----------------	---------------------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Zugehörige Serien	Hager Steckdose 80mm BRx, Hager Steckdose 100mm BRx, Hager Steckdose 120mm BRx
-------------------	--