



HA306

Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 125A

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	50 mm ² max.
---	-------------------------

Spannung

Isolationsspannung U _i	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	5,70 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	17,10 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W

Ausstattung

Motorantrieb optional	Nein
-----------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Architektur

Polart	3P
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff