



HA307

## Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 160A

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 160 A

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 95 mm<sup>2</sup>

#### Spannung

Isolationsspannung  $U_i$  800 V

Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

#### Leistung

Verlustleistung pro Pol 3,30 W

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 9,90 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC  
AC1 105000 W

#### Ausstattung

Motorantrieb optional Nein

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 70 °C

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja

#### Sicherheit

Schutzart IP IP00

#### Architektur

Polart 3P

Steuer-/Bedienelement kurzer Drehgriff