



HA351

Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	7 kA

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

Abmessungen

Höhe	135 mm
Breite	140 mm
Tiefe	120 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	50 mm ² max.
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	70 mm ²

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	1,80 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5,40 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------