



HA354

Lasttrennschalter 3polig 250A mit Trennungsanzeige

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	9 kA

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

Abmessungen

Höhe	160 mm
Breite	180 mm
Tiefe	130 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	150 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	120 mm ²

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	5,80 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	17,40 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	164000 W

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------