



HA357

## Lasttrennschalter 3polig 400A mit Trennungsanzeige

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	9 kA

#### Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

#### Abmessungen

Höhe	235 mm
Breite	230 mm
Tiefe	165 mm

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1x 240 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

#### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Leistung

Verlustleistung pro Pol	14,40 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	43,20 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	263000 W

#### Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------