



HA358

## Lasttrennschalter 3polig 630A mit Trennungsanzeige

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	13 kA

#### Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

#### Abmessungen

Höhe	260 mm
Breite	230 mm
Tiefe	165 mm

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 300 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	185 mm <sup>2</sup>

#### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Leistung

Verlustleistung pro Pol	30,90 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	92,70 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	414000 W

#### Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------