



HA360

**Lasttrennschalter 3polig 800A mit Trennungsanzeige**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	26 kA

**Architektur**

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP00
--------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 300 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12000 V

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol	39,70 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	119,10 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	526000 W

**Bedienelemente und Anzeigen**

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------