



HA360

## Lasttrennschalter 3polig 800A mit Trennungsanzeige

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub> IEC60947	26 kA

#### Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 300 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

#### Spannung

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12000 V

#### Leistung

Verlustleistung pro Pol	39,70 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	119,10 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	526000 W

#### Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------