



HA366

Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3P 2500A

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 3

Elektrischer Strom

Nennstrom 2500 A

Strombelastbarkeit bei AC21 2500 A

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A 800 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc}
mit gl-gG Sicherung 100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw}
IEC60947 50 kA

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 380 - 415 V

Isolationsspannung U_i 1000 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 615 W

Sicherheit

Schutzart IP IP00

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 70 °C