



HA454

Lasttrennschalter 4polig 250A mit Trennungsanzeige

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	9 kA

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	150 mm ²
---	---------------------

Spannung

Isolationsspannung U _i	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	5,80 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	17,40 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	164000 W

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------