



HA458

Lasttrennschalter 4polig 630A mit Trennungsanzeige

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	13 kA

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 300 mm ²
---	------------------------

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	30,90 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	92,70 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	414000 W

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------