



HA462

Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	1250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	50 kA

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4x 185 mm ²
---	------------------------

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	85 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	255 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	822000 W

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------