



HA464

Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} IEC60947	50 kA

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6x 240 mm ²
---	------------------------

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	122 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	366 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	1053000 W

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------