



HAE310

Lasttrennschalter 3polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 100 A

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 70 mm²

Spannung

Isolationsspannung U_i 800 V

Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol 3 W

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 9 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC
AC1 65000 W

Ausstattung

Motorantrieb optional Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 70 °C

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Architektur

Polart 3P

Steuer-/Bedienelement kurzer Drehgriff