



HAE312

**Lasttrennschalter 3polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 125 A

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 70 mm<sup>2</sup>

**Spannung**

Isolationsspannung U<sub>i</sub> 800 V

Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol 4,60 W

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 13,80 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC  
AC1 82000 W

**Ausstattung**

Motorantrieb optional Nein

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -20 - 70 °C

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar Ja

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Architektur**

Polart 3P

Steuer-/Bedienelement kurzer Drehgriff