


HAE410



## Lasttrennschalter 4polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 100 A

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 70 mm<sup>2</sup>

#### Spannung

Isolationsspannung  $U_i$  800 V

Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

#### Leistung

Verlustleistung pro Pol 3 W

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 12 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC  
AC1 65000 W

#### Ausstattung

Motorantrieb optional Nein

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 70 °C

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Architektur

Polart 4P

Steuer-/Bedienelement kurzer Drehgriff