


HAE416



## Lasttrennschalter 4polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
-----------	-------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	70 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

#### Spannung

Isolationsspannung $U_i$	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Leistung

Verlustleistung pro Pol	7,50 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	30 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	105000 W

#### Ausstattung

Motorantrieb optional	Nein
-----------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Architektur

Polart	4P
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff