



HBT160F

**FI-Block P250 4P 160A I<sub>dn</sub> 300 mA fest**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	160 A
Bemessungsfehlerstrom I <sub>dn</sub>	300 mA

**Architektur**

Polanzahl	4
-----------	---

**Sicherheit**

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

**Spannung**

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	35 - 185 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	35 - 150 mm <sup>2</sup>
--	--------------------------