



HBT160H

FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

Spannung

Isolationsspannung Ui	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	35 - 185 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	35 - 150 mm ²