



HCA125H

### **Lasttrennschalter h3 x160 3 polig 125A CTC**

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände.

---

### **Technische Merkmale**

---

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	220 / 690 V
Nennstrom	125 A
Polanzahl	3 P
Bemessungskurzzeit stromfestigkeit I <sub>cw</sub>	2 kA
Isolationsspannung	690 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Frequenz	50/60 Hz
Steuerungsart	Knebel

---