



HCB251H

Lasttrennschalter Baugröße x250 4polig 250A

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 250 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw}
IEC60947 3 kA

Architektur

Polanzahl 4

Steuer-/Bedienelement Knebel

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 - 185 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 35 - 150 mm²

Spannung

Isolationsspannung U_i 800 V

Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funktionen

Auslöser Schalter