



HCE800H

Lasttrennschalter Baugröße h1000 3polig 800A

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 240 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2x 240 mm ²

Spannung

Isolationsspannung U_i	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Auslösung

Ansprechzeit beim Öffnen	10 ms
--------------------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Ausstattung

Motorantrieb optional	Ja
-----------------------	----

Funktionen

Auslöser	Schalter
----------	----------

Leistung

Verlustleistung pro Pol	49,60 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	148,80 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	526000 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------