



HCS126AC

Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 125A CTC

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw}
IEC60947 2 kA

Architektur

Polanzahl 4

Steuer-/Bedienelement Knebel

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 6 - 95 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 6 - 70 mm²

Spannung

Isolationsspannung U_i 800 V

Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funktionen

Auslöser Schalter