



Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	200 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC 60947	3,60 kA

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 185 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 150 mm ²

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktionen

Auslöseeinheit	Schalter
----------------	----------

HCT200AR