



HFD306

Schalter mit Sicherung 3polig 63 A / T000

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 3

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung U_i 750 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 25,20 W

Verlustleistung pro Pol 8,40 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC
AC1 41000 W

Sicherheit

Schutzart IP IP00

Sicherung

Sicherungsgröße NH000

Abmessungen

Höhe 118 mm

Breite 136 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja