



HFD312

Schalter mit Sicherung 3polig 125 A /T00

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Architektur

Polanzahl 3

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung U_i 750 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 60,90 W

Verlustleistung pro Pol 20,30 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC
AC1 82000 W

Sicherheit

Schutzart IP IP00

Sicherung

Sicherungsgröße NH00

Abmessungen

Höhe 162 mm

Breite 148 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja