



HFD406

Schalter mit Sicherung 4polig 63 A / T000

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 4

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung U_i 750 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 33,60 W

Verlustleistung pro Pol 8,40 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC
AC1 41000 W

Sicherheit

Schutzart IP IP00

Sicherung

Sicherungsgröße NH000

Abmessungen

Höhe 118 mm

Breite 168 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja