



HFD425

## Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 250 A

#### Architektur

Polanzahl 4

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

#### Spannung

Isolationsspannung  $U_i$  750 V

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 164,40 W

Verlustleistung pro Pol 41,10 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC  
AC1 164000 W

#### Sicherheit

Schutzart IP IP00

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH1

#### Abmessungen

Höhe 195 mm

Breite 294 mm

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja