



HFD425

Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 250 A

Architektur

Polanzahl 4

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung U_i 750 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 164,40 W

Verlustleistung pro Pol 41,10 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC
AC1 164000 W

Sicherheit

Schutzart IP IP00

Sicherung

Sicherungsgröße NH1

Abmessungen

Höhe 195 mm

Breite 294 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja