



HFD440

## Schalter mit Sicherung 4polig 400 A / T2

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 400 A |
|-----------|-------|

#### Architektur

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Polanzahl             | 4                       |
| Steuer-/Bedienelement | Türkupplungsdrehantrieb |

#### Spannung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Isolationsspannung $U_i$ | 800 V |
|--------------------------|-------|

#### Leistung

|  |          |
|--|----------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom          | 229,60 W |
| Verlustleistung pro Pol                        | 57,40 W  |
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC<br>AC1 | 263000 W |

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP00 |
|--------------|------|

#### Sicherung

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | NH2 |
|-----------------|-----|

#### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 240 mm |
| Breite | 325 mm |

#### Abdeckung, Tür

|              |    |
|--------------|----|
| Verriegelbar | Ja |
|--------------|----|