



HHA126H

## Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 25kA CTC

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V AC IEC60947-2	25 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I <sub>cu</sub> bei 240 V AC IEC60947-2	35 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I <sub>cs</sub> bei 230 V AC nach IEC60947-2	25 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I <sub>cs</sub> bei 400 V AC nach IEC60947-2	20 kA

#### Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Isolationsspannung U <sub>i</sub>	690 V
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	220 - 415 V

#### Funktionen

Auslöseeinheit	TM A/F
----------------	--------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	33 W
---------------------------------------	------

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	4000

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 70 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	6 - 6 Nm
Einbau-/Anschlussort	Vorne

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp

Schraubanschluss

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar

Ja

**Abmessungen**

Höhe

130 mm

Breite

100 mm

Tiefe

68 mm