



HI403R

Lastumschalter 4polig 63A

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	380 - 690 V
Isolationsspannung U _i	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} IEC60947	2,50 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	100 kA

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	41000 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3,60 W

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polart	4P

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------