



HI458

#### Lastumschalter 4polig 630A

#### **Technische Merkmale**

_	pa	n	n	 n	~

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12000 V

#### **Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	17 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	50 kA

#### Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	414000 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	129,60 W

#### **Architektur**

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Polart	4P

#### Abmessungen

Höhe	260 mm
Breite	379 mm
Tiefe	295 mm

#### **Bedienelemente und Anzeigen**

Motorantrieb integriert	Nein

# Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

# Sicherheit

Schutzart IP	IP00
Schutzart iP	IPUU

## Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
rrequeriz	30 - 00 112

### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------