



HIM302

## Lastumschalter 3polig 20A für Hutschiene/Montageplatte

### Technische Merkmale

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	380 - 415 V
Isolationsspannung $U_i$	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit $I_{cw}$ IEC60947	1,26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom $I_{cc}$ mit gl-gG Sicherung	50 kA

#### Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	13000 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,20 W

#### Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polart	3P

#### Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------