



HIM308

Lastumschalter 3polig 80A für Hutschiene/Montageplatte

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	380 - 415 V
Isolationsspannung U _i	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} IEC60947	1,50 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	50 kA

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	52000 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,20 W

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polart	3P

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------