



HIM408

## Lastumschalter 4polig 80A für Hutschiene/Montageplatte

### Technische Merkmale

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	1,50 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	50 kA

#### Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	52000 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9,60 W

#### Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polart	4P

#### Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Kapazität

Anzahl Module	8
---------------	---

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------