



HR830

Wandler für FI-Relais HR Typ A rechteck 70x175mm

Technische Merkmale

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0

Sicherheit

Schutzart IP IP41

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4000 V