



HTC310H

Kommunikationsmodul Modbus RTU h3+ Energy

Technische Merkmale

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-35 - 70 °C

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Spannung

Versorgungsspannungsart	DC
Betriebsspannung	24 - 24 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt Digitalausgang	1,50 - 1,50 mm ²
Anschlussquerschnitt Digitaleingang	1,50 - 1,50 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------