



HTN135E



## SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik	E
Polart	1P
Polanzahl	1

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Spannung

Isolationsspannung $U_i$	690 V
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	230 - 400 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	35 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,05 - 1,2 A

#### Kapazität

Anzahl Module	1,50
---------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 50 mm <sup>2</sup>

#### Abmessungen

Höhe	110 mm
Breite	27 mm
Tiefe	85 mm

#### Leistung

Verlustleistung pro Pol	5,60 W
-------------------------	--------