




HTN535E



## SLS-Schalter 2 polig 2P+N E-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik	E
Polart	1P+N
Polanzahl	2

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Spannung

Isolationsspannung $U_i$	690 V
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	230 - 400 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	35 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,05 - 1,2 A

#### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 50 mm <sup>2</sup>

#### Abmessungen

Höhe	110 mm
Breite	108 mm
Tiefe	85 mm

#### Leistung

Verlustleistung pro Pol	6,40 W
-------------------------	--------