



HTS320C



SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 20A für Sammelschiene QuickConnect

SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Technische Merkmale

Auslösercharakteristik	Cs
Nennstrom	20 A
Polart	3 P
Montageart	für Sammelschienen
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.13 / 1.45 In
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	3 P
Anzahl Module	4.5
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25mm ²
Höhe installiertes Produkt	158 mm
Breite installiertes Produkt	81 mm
Verlustleistung pro Pol	3.8 W