



HTS332C



SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 32A für Sammelschiene QuickConnect

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik	Cs
Polart	3P
Polanzahl	3

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
-------------	----------------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	690 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,13 - 1,45 A

Kapazität

Anzahl Module	4,50
---------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25 mm ²

Abmessungen

Höhe	158 mm
Breite	81 mm
Tiefe	116 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	12 - 12 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	5,20 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	15,60 W

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C

Sicherheit

Ausstattung

QuickConnect

Ja