



HTS332E



SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 32A für Sammelschiene QuickConnect

SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Technische Merkmale

Auslösercharakteristik	E
Nennstrom	32 A
Polart	3 P
Montageart	für Sammelschienen
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.05 / 1.2 In
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	3 P
Anzahl Module	4.5
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25mm ²
Höhe installiertes Produkt	158 mm
Breite installiertes Produkt	81 mm
Verlustleistung pro Pol	5.2 W