



HTS340E



SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 40A für Sammelschiene QuickConnect

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik	E
Polart	3P
Polanzahl	3

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienenensystem
-------------	------------------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	690 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	40 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,05 - 1,2 A

Kapazität

Anzahl Module	4,50
---------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25 mm ²

Abmessungen

Höhe	158 mm
Breite	81 mm
Tiefe	116 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	6,60 W
-------------------------	--------