



HTU350E



### SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 50A für Hutschienenmontage US

#### Technische Merkmale

Auslösercharakteristik	E
Nennstrom	50 A
Polart	3 P
Montageart	DIN-Schiene (REG)
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.05 / 1.2 In
Bemessungsbetriebsspannung Ue	120 / 208 V
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	3 P
Anzahl Module	4.5
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 50mm <sup>2</sup>
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Breite installiertes Produkt	81 mm
Tiefe installiertes Produkt	85 mm
Verlustleistung pro Pol	6.5 W