



HXC024H

Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600)

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15 3 A

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Anschluss

Kontaktart 1Ö+1S

Spannung

Versorgungsspannungsart AC/DC

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3 W

Ausstattung

Anzahl Umschalter 1

Anzahl Öffnerkontakte 0

Sicherheit

Schutzart IP IP4X