



HZI855

## ATS-Steuerung + COM für alle Arten von Transferschaltgeräten (HIB / Breakers)

### Technische Merkmale

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  240 - 415 V

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt Ausgang massiver Leiter 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt Ausgang flexibler Leiter 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 6

Anzahl der Eingänge 6

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -30 - 70 °C

#### Leistung

Verbrauchte Leistung in W 6 W

#### Sicherheit

Schutzart IP IP30