



HZT611

## Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L1

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Breite	27 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

#### Architektur

Polanzahl	1
Polart	1P

#### Einsatzbedingungen

Luftfeuchtigkeitsschutz	90%/20°C - 50%/40°C
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	100 A
-----------	-------

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 - 400 V
---	-------------