



K96ESA5

Einspeiseadapter (ESA), universZ, 1-25mm², 5-polig, SaS 12x5mm

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 25mm ²
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenstärke	5 mm
Breite installiertes Produkt	23 mm
Nennstrom	125 A
Farbe	reinweiß RAL 9010
Höhe installiertes Produkt	201 mm